

「床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも」塗装仕様

【材料一覧表】

商品名	材料	希釈
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも	二液型ポリアミド硬化型エポキシ樹脂塗料	専用レデュサーを使用し、最大5%
EPLレデュサー	エポキシ専用シンナー	-

【塗装仕様】

■モルタル・コンクリートの場合

素地調整	・エフロレッセンス、ゴミ、汚れ、汚泥など付着物を除去し、含水率10%以下の乾燥した床にしてください ・油となじむ性質を持っていますが、表面の油だまりは可能な限り除去してください ・新設コンクリートの場合、打設後1ヶ月以上経過後、レイトンス(脆弱素地)をポリッシャー等で除去してください ・表面強化剤や鏡面仕上げ、一体型仕上げ等の特殊な床面の場合、ダイヤモンドディスク等で表面研磨処理をしてください									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	塗布量 (g/m ² /回)	乾燥膜厚 (μm/m ² /回)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも	2回	10色(カタログ参照) その他調色対応可	主剤 1 硬化剤 1	0-5%	中毛ローラー 刷毛	250~300	125-150	3h	6h

■塗替えの場合(旧塗膜)

素地調整	・表面のゴミ、汚れ、汚泥などの付着物を除去してください ・油となじむ性質を持っていますが、表面の油だまりは可能な限り除去してください ・旧塗膜の剥がれる恐れがある部分、シンナーで溶ける旧塗膜の場合はスクレーパー・剥離剤などで塗膜を完全に除去してください 剥離して素地に塗装する場合は2回塗りです。									
塗装	商品名	塗回数 (回)	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	塗布量 (g/m ² /回)	乾燥膜厚 (μm/m ² /回)	指触乾燥 (※1)	最終養生 (※2)
	床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも	1回	10色(カタログ参照) その他調色対応可	主剤 1 硬化剤 1	0-5%	中毛ローラー 刷毛	300	150	3h	6h

※1:塗り重ねが可能な時間です。

※2:人が通行可能な時間です。車やフォークリフト等の重量物の通行の際には24時間以上の乾燥時間を取るようお願いします。

※1-2:気温20℃湿度60%での目安になります。現場環境(気温、湿度、床面の状態、など)によって、時間は前後します。

【使用方法】

- 1) 使用する前に主剤・硬化剤それぞれを電動工具で混合し、粘度が均一になるまで攪拌して下さい。
- 2) 主剤と硬化剤を1:1(重量比)で混合し、攪拌機等で2分程度よく混ぜ合わせて下さい。
- 3) 作業状況に応じて5%を限度に当社EPLレデュサーを使用し希釈してください。
- 4) 塗装はローラー・刷毛を使用してください。素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
- 5) 滑り止め(ノンスリップ)加工を行う場合は、塗料重量20%の珪砂5号とEPLレデュサー5%を入れてよく混ぜます。
珪砂は沈殿しやすいため、バケツ内の塗料をローラーでよく攪拌して下さい。珪砂を入れた場合、塗布量が1~2割程度増加します。
- 6) 使用後の容器・工具類は専用レデュサー又は洗浄用シンナーで洗浄して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 天候の良い日を選び、被塗面に結露(水分)が無いかを確認してから作業をするようにして下さい。(気温5℃以上、湿度80%以下)
水分があると塗膜表面のツヤ落ち(白化現象)の原因となります。気温が極端に低い(5℃を下回る)場合、硬化不良を起こす可能性があります。
- 2) 塗料は常温で1時間(夏場などの高温時は15分を目安)以内で使い切れる量を混合して下さい。時間が経って粘度が上がった塗料を希釈するのはお控え下さい。
- 3) 希釈には弊社のEPLレデュサーをご使用下さい。他社のエポキシシンナーを使用されると、塗料の分離や硬化不良の原因となります。
- 4) 低温時では主剤と硬化剤の反応が極端に遅くなり、べた付きや色ムラの原因になる場合がございます。
その場合は主剤と硬化剤を混合した後、15分程度の熟成時間(反応させるために混合容器内で放置する時間)を置いてから塗装してください。
- 5) 欠損がある場合は当社製品の【GOANZENフィラーザラザラ】、クラックは【GOANZENフィラーなめらか】で補修してください。
- 6) 屋内専用です。屋外に使用する際は16時間以上乾燥後、当社製品の【耐候床041】で上塗り塗装を行ってください。

ヒトの生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL:0280・80・0005(代) FAX:0280・80・0006(代)
E-mail:support@somayq.com <https://somayq.com/>